


Garant**12-kantet hoved, 1/4 tomme, Nøglestørrelse: 8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	630929 8
GTIN	4062406230692
Artikelklasse	61A

Beskrivelse**Udførelse:**

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne.

Indvendig firkant med boring iht. DIN 3120-D 6,3.

Nøglevidder med præcis tolerance med **HT-Drive**-profil skåner skruehoveder og møtrikker. Tyndvægget, så der også kan udføres arbejder på steder med begrænset plads.

Norm:

DIN 3124

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Bemærk:

GARANT og HOLEX 12-kant-topnøgleindsatser fås også i tomlestørrelser via vores eShop (GARANT: Nr. 630932; HOLEX: Nr. 630962).

Teknisk beskrivelse

Nøglestørrelse	8 mm
Længde	25 mm
Ø på udgangsside	11,9 mm
Drivfirkant	1/4 tommer

Drivprofil	Tolvkant-topnøgle
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	forkromet
Produkttype	Topnøgleindsats