

Garant**SEET 1305 AGSR, HB8630, Type: INOX****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	213586 INOX
GTIN	4045197806178
Artikelklasse	21A

Beskrivelse**Udførelse:**

Forstærket plattetykkelse af hensyn til højeste spåntagningskrav. Slidbeskyttelse som følge af meget moderne belægning.

Bemærk:

Anvendes sammen med nr. 213596 UNI for maksimal overfladekvalitet.

Vejledende værdier for $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{pmaks.} = 4 \text{ mm}$.

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f_z pr. tand	0,22 mm
Type	INOX
Plattestyrke E	5,56 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	SEET 1305 AGSR
Type	HB8630
Skæremateriale	HM

Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskersplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
INOX < 900 N/mm ²	egnet	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	betinget egnet	30 m/min	S
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		