

PRYOR**Slagbogstaver, sæt, 27 dele Med normal skrift A – Z, &, Skrifthøjde: 10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	085430 10
GTIN	5022044005181
Artikelklasse	08W

Beskrivelse**Udførelse:**

I sejhårdt stål med meget præcis maskingravure og dybdebegrænsning; præcist centrisk. Kalibreret skaft, gennemhærdet. Slaghovedsejhærdning sikrer høj arbejdssikkerhed. I kunststofkasse.

Højtydende præcisionsstempel, kemisk forniklet, optimal standtid.

Normal skrift; dvs., at det indprægede tegn kan aflæses direkte på emnet .

Anvendelse:

Til signering af materiale med en **styrke på op til 1.200 N/mm²**.

Reservedel:

Slagtal enkeltvis under nr. 085411 str. skrifthøjde/tal, f.eks. nr. 085411 str. 3/1.

Slagbogstaver enkeltvis under nr. 085431 str. skrifthøjde/tegn, f.eks. nr. 085431 str. 3/A.

Bemærk:

På forespørgsel leveres yderligere hånd- og maskinstempler af alle slags som f.eks. stempler med firmalogoer efter forlæg.

Teknisk beskrivelse

Skrifthøjde	10 mm
Hel længde	89 mm

Skafttykkelse	14,3
Produkttype	Manuelt slagstempel

Tilbehør

Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 10/T mm	085431 10/T
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 10/V mm	085431 10/V
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 10/L mm	085431 10/L
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 10/S mm	085431 10/S
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 10/R mm	085431 10/R
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 10/Z mm	085431 10/Z
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 10/U mm	085431 10/U
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 10/I mm	085431 10/I
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 10/B mm	085431 10/B
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 10/W mm	085431 10/W
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 10/N mm	085431 10/N
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 10/X mm	085431 10/X
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 10/G mm	085431 10/G
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 10/F mm	085431 10/F

Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 10/J mm	085431 10/J
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 10/O mm	085431 10/O
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 10/P mm	085431 10/P
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 10/E mm	085431 10/E
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 10/D mm	085431 10/D
Slagstempel, holder Type GRIP	085475 GRIP
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 10/H mm	085431 10/H
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 10/A mm	085431 10/A
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 10/Y mm	085431 10/Y
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 10/M mm	085431 10/M
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 10/C mm	085431 10/C
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 10/& mm	085431 10/&
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 10/Q mm	085431 10/Q
Slagbogstav – enkeltvisMed normal skrift A – Z Skrifthøjde / tegn 10/K mm	085431 10/K