

**Garant****GARANT Master Mute borestangsskaft vibrationsdæmpende, 11×D, System / skaft-Ø: GL/16****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	264870 GL/16
GTIN	4062406231415
Artikelklasse	29E

**Beskrivelse****Udførelse:**

Skaftet er forstærket med hårdmetal.

**Leveringsomfang:**

Reduktionsadapter til kølemiddeltilslutning.

**Bemærk:**

Må ikke spændes på området markeret med S!

$D_{\min} = 1/2 \text{ skaft-}\varnothing + \text{midterforskydning } L_3 \text{ skærehoved.}$

Komfortabel borestangsplacering vha. klargøringshoved nr. 265001.

Indvendig køling: ja

System: GL

Samlet længde L: 204 mm

ikke spåntagningsbart område S: 85 mm

Anbefalet spændelængde: 64 mm

Montageskruesæt: 269026 1

**Teknisk beskrivelse**

ikke spåntagningsbart område S	85 mm
Anbefalet spændelængde	64 mm
System	GL
Montageskruesæt	269026 1
Samlet længde L	204 mm
passende udskiftelige skærehoveder	264830; 264831

Serie	Master Mute
Indv. drejedybde op til	11xD
Svingning	Dæmpet
Indvendig køling	ja
Produkttype	Borestangsbasisenhed