

Garant**GARANT Master Mute borestangsskaft vibrationsdæmpende, 11×D, System / skaft-Ø: DM/40****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	264934 DM/40
GTIN	4062406231361
Artikelklasse	29E

Beskrivelse**Leveringsomfang:**

Reduktionsadapter til kølemiddeltilslutning.

Bemærk:

Må ikke spændes på området markeret med S!

$D_{\min} = 1/2 \text{ skaft-}\varnothing + H + \text{midterforskydning } L_3 \text{ skærehoved.}$

Komfortabel borestangsplacering vha. klargøringshoved nr. 265001.

Indvendig køling: ja

System: DM

Samlet længde L: 528 mm

ikke spåntagningsbart område S: 196 mm

Anbefalet spændelængde: 160 mm

Montageskruesæt: 269026 3

Teknisk beskrivelse

ikke spåntagningsbart område S	196 mm
Anbefalet spændelængde	160 mm
System	DM
Montageskruesæt	269026 3
Højtryksforbindesslange	269207
Stikforbindelsesstykker til kølemiddeltilslutning	269208
Samlet længde L	528 mm

passende udskiftelige skærehoveder	264838; 264839
Serie	Master Mute
Indv. drejedybde op til	11xD
Svingning	Dæmpet
Indvendig køling	ja
Produkttype	Borestangsbasisenhed