

Garant**GARANT Master Mute borestangsskaft vibrationsdæmpende, 8×D, System / skaft-Ø: GL/16****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	264866 GL/16
GTIN	4062406231408
Artikelklasse	29E

Beskrivelse**Leveringsomfang:**

Reduktionsadapter til kølemiddeltilslutning.

Bemærk:

Må ikke spændes på området markeret med S!

$D_{\min} = 1/2 \text{ skaft-Ø} + \text{midterforskydning } L_3 \text{ skærehoved.}$

Komfortabel borestangsplacering vha. klargøringshoved nr. 265001.

Teknisk beskrivelse

ikke spåntagningsbart område S	74 mm
Anbefalet spændelængde	64 mm
System	GL
Montageskruesæt	269026 1
Samlet længde L	170 mm
passende udskiftelige skærehoveder	264830; 264831
Serie	Master Mute
Indv. drejedybde op til	8×D
Svingning	Dæmpet
Indvendig køling	ja
Produkttype	Borestangsbasisenhed

