

**Garant****GARANT Master Mute borestangsskaft vibrationsdæmpende, 8×D, System / skaft-Ø: QC/20****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	264890 QC/20
GTIN	4062406231170
Artikelklasse	29E

**Beskrivelse****Leveringsomfang:**

Reduktionsadapter til kølemiddeltilslutning.

**Bemærk:**

Må ikke spændes på området markeret med S!

$D_{\min} = 1/2 \text{ skaft-}\varnothing + H + \text{midterforskydning } L_3 \text{ skærehoved.}$

Komfortabel borestangsplacering vha. klargøringshoved nr. 265001.

Indvendig køling: ja

System: QC

Samlet længde L: 200 mm

ikke spåntagningsbart område S: 84 mm

Anbefalet spændelængde: 80 mm

Montageskruesæt: 269026 1

**Teknisk beskrivelse**

Anbefalet spændelængde	80 mm
System	QC
ikke spåntagningsbart område S	84 mm
Montageskruesæt	269026 1
Stikforbindelsesstykker til kølemiddeltilslutning	269208
Højtryksforbindelsesslange	269207
Samlet længde L	200 mm

passende udskiftelige skærehoveder	264834; 264835
Serie	Master Mute
Indv. drejedybde op til	8xD
Svingning	Dæmpet
Indvendig køling	ja
Produkttype	Borestangsbasisenhed