

Garant**GARANT Master Mute borestangsskaft vibrationsdæmpende, 11×D, System / skaft-Ø: DM/50****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	264934 DM/50
GTIN	4062406231378
Artikelklasse	29E

Beskrivelse**Leveringsomfang:**

Reduktionsadapter til kølemiddeltilslutning.

Bemærk:

Må ikke spændes på området markeret med S!

$D_{\min} = 1/2 \text{ skaft-}\varnothing + H + \text{midterforskydning } L_3 \text{ skærehoved.}$

Komfortabel borestangsplacering vha. klargøringshoved nr. 265001.

Indvendig køling: ja

System: DM

Samlet længde L: 660 mm

Midterforskydning H, basisenhed: 5 mm

ikke spåntagningsbart område S: 239 mm

Anbefalet spændelængde: 200 mm

Montageskruesæt: 269026 3

Teknisk beskrivelse

System	DM
Anbefalet spændelængde	200 mm
Midterforskydning H, basisenhed	5 mm
ikke spåntagningsbart område S	239 mm
Montageskruesæt	269026 3
Højtryksforbindesslange	269207
Stikforbindelsesstykker til kølemiddeltilslutning	269208

Samlet længde L	660 mm
passende udskiftelige skærehoveder	264838; 264839
Serie	Master Mute
Indv. drejedybde op til	11×D
Svingning	Dæmpet
Indvendig køling	ja
Produkttype	Borestangsbasisenhed