

**Garant****GARANT Master Mute borestangsskaft vibrationsdæmpende, 8×D, System / skaft-Ø: DM/50****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	264930 DM/50
GTIN	4062406231347
Artikelklasse	29E

**Beskrivelse****Leveringsomfang:**

Reduktionsadapter til kølemiddeltilslutning.

**Bemærk:**

Må ikke spændes på området markeret med S!

$D_{\min} = 1/2 \text{ skaft-}\varnothing + H + \text{midterforskydning } L_3 \text{ skærehoved.}$

Komfortabel borestangsplacering vha. klargøringshoved nr. 265001.

Indvendig køling: ja

System: DM

Samlet længde L: 518 mm

Midterforskydning H, basisenhed: 5 mm

ikke spåntagningsbart område S: 179 mm

Anbefalet spændelængde: 200 mm

Montageskruesæt: 269026 3

**Teknisk beskrivelse**

ikke spåntagningsbart område S	179 mm
Midterforskydning H, basisenhed	5 mm
Anbefalet spændelængde	200 mm
System	DM
Montageskruesæt	269026 3
Stikforbindelsesstykker til kølemiddeltilslutning	269208
Højtryksforbindesslange	269207

Samlet længde L	518 mm
passende udskiftelige skærehoveder	264838; 264839
Serie	Master Mute
Indv. drejedybde op til	8×D
Svingning	Dæmpet
Indvendig køling	ja
Produkttype	Borestangsbasisenhed

---

## Tilbehør

Monteringskrue- sæt Type 3	269026 3
----------------------------	----------