

Garant**GARANT Master Mute borestangsskaft vibrationsdæmpende, 8×D, System / skaft-Ø: QC/25****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	264890 QC/25
GTIN	4062406231187
Artikelklasse	29E

Beskrivelse**Leveringsomfang:**

Reduktionsadapter til kølemiddeltilslutning.

Bemærk:

Må ikke spændes på området markeret med S!

$D_{\min} = 1/2 \text{ skaft-}\varnothing + H + \text{midterforskydning } L_3 \text{ skærehoved.}$

Komfortabel borestangsplacering vha. klargøringshoved nr. 265001.

Indvendig køling: ja

System: QC

Samlet længde L: 255 mm

Midterforskydning H, basisenhed: 2,5 mm

ikke spåntagningsbart område S: 107 mm

Anbefalet spændelængde: 100 mm

Montageskruesæt: 269026 1

Teknisk beskrivelse

Midterforskydning H, basisenhed	2,5 mm
ikke spåntagningsbart område S	107 mm
Anbefalet spændelængde	100 mm
System	QC
Montageskruesæt	269026 1
Stikforbindelsesstykker til kølemiddeltilslutning	269208
Højtryksforbindesslange	269207

Samlet længde L	255 mm
passende udskiftelige skærehoveder	264834; 264835
Serie	Master Mute
Indv. drejedybde op til	8×D
Svingning	Dæmpet
Indvendig køling	ja
Produkttype	Borestangsbasisenhed