

**Garant****GARANT Master Mute borestangsskaft vibrationsdæmpende, 11×D, System / skaft-Ø: DM/60****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	264934 DM/60
GTIN	4062406231385
Artikelklasse	29E

**Beskrivelse****Leveringsomfang:**

Reduktionsadapter til kølemiddeltilslutning.

**Bemærk:**

Må ikke spændes på området markeret med S!

$D_{\min} = 1/2 \text{ skaft-}\varnothing + H + \text{midterforskydning } L_3 \text{ skærehoved.}$

Komfortabel borestangsplacering vha. klargøringshoved nr. 265001.

Indvendig køling: ja

System: DM

Samlet længde L: 808 mm

Midterforskydning H, basisenhed: 10 mm

ikke spåntagningsbart område S: 309 mm

Anbefalet spændelængde: 240 mm

Montageskruesæt: 269026 3

**Teknisk beskrivelse**

Midterforskydning H, basisenhed	10 mm
System	DM
ikke spåntagningsbart område S	309 mm
Anbefalet spændelængde	240 mm
Montageskruesæt	269026 3
Højtryksforbindesslange	269207
Stikforbindelsesstykker til kølemiddeltilslutning	269208

Samlet længde L	808 mm
passende udskiftelige skærehoveder	264838; 264839
Serie	Master Mute
Indv. drejedybde op til	11×D
Svingning	Dæmpet
Indvendig køling	ja
Produkttype	Borestangsbasisenhed