

Garant**GARANT Master Mute borestangsskaft vibrationsdæmpende, 11×D, System / skaft-Ø: QC/20****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	264894 QC/20
GTIN	4062406231200
Artikelklasse	29E

Beskrivelse**Udførelse:**

Skaftet er forstærket med hårdmetal.

Leveringsomfang:

Reduktionsadapter til kølemiddeltilslutning.

Bemærk:

Må ikke spændes på området markeret med S!

$D_{\min} = 1/2 \text{ skaft-}\varnothing + H + \text{midterforskydning } L_3 \text{ skærehoved.}$

Komfortabel borestangsplacering vha. klargøringshoved nr. 265001.

Indvendig køling: ja

System: QC

Samlet længde L: 260 mm

ikke spåntagningsbart område S: 119 mm

Anbefalet spændelængde: 80 mm

Montageskruesæt: 269026 1

Teknisk beskrivelse

System	QC
ikke spåntagningsbart område S	119 mm
Anbefalet spændelængde	80 mm
Montageskruesæt	269026 1
Stikforbindelsesstykker til kølemiddeltilslutning	269208
Højtryksforbindelsesslange	269207

Samlet længde L	260 mm
passende udskiftelige skærehoveder	264834; 264835
Serie	Master Mute
Indv. drejedybde op til	11×D
Svingning	Dæmpet
Indvendig køling	ja
Produkttype	Borestangsbasisenhed