

**Garant****GARANT Master Mute borestangsskaft vibrationsdæmpende, 11×D, System / skaft-Ø: QC/32****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	264894 QC/32
GTIN	4062406231323
Artikelklasse	29E

**Beskrivelse****Leveringsomfang:**

Reduktionsadapter til kølemiddeltilslutning.

**Bemærk:**

Må ikke spændes på området markeret med S!

$D_{\min} = 1/2 \text{ skaft-}\varnothing + H + \text{midterforskydning } L_3 \text{ skærehoved.}$

Komfortabel borestangsplacering vha. klargøringshoved nr. 265001.

Indvendig køling: ja

System: QC

Samlet længde L: 416 mm

Midterforskydning H, basisenhed: 6 mm

ikke spåntagningsbart område S: 151 mm

Anbefalet spændelængde: 128 mm

Montageskruesæt: 269026 1

**Teknisk beskrivelse**

Midterforskydning H, basisenhed	6 mm
ikke spåntagningsbart område S	151 mm
System	QC
Anbefalet spændelængde	128 mm
Montageskruesæt	269026 1
Højtryksforbindesslange	269207
Stikforbindelsesstykker til kølemiddeltilslutning	269208

Samlet længde L	416 mm
passende udskiftelige skærehoveder	264834; 264835
Serie	Master Mute
Indv. drejedybde op til	11×D
Svingning	Dæmpet
Indvendig køling	ja
Produkttype	Borestangsbasisenhed