

**Garant****Eco-basisholder, Skafthøjde h: 20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273894 20
GTIN	4062406231538
Artikelklasse	21W

**Beskrivelse****Bemærk:**

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT Master Eco-holdere nr. 319006 – 319136.

**Teknisk beskrivelse**

Skafthøjde h	20 mm
Samlet længde $L_{i alt}$	78 mm
Indvendig køling	ja
til klingehøjde $h_5$	32 mm
Spændejern	279840 2
Klemmeskrue	279815 14
Produkttype	Grundholder

**Tilbehør**

Klemmeskrue Type 14	279815 14
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15