

Garant**eco-basisholder, Skafthøjde h: 20mm**

Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 273893 20 |
| GTIN | 4062406352042 |
| Artikelklasse | 21W |

Beskrivelse

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT Master eco-holdere nr. 319006 – 319136.

Teknisk beskrivelse

| | |
|---------------------------|-------------|
| Skafthøjde h | 20 mm |
| Samlet længde $L_{i alt}$ | 78 mm |
| Indvendig køling | ja |
| til klingehøjde h_5 | 26 mm |
| Spændejern | 279840 2 |
| Klemmeskrue | 279815 14 |
| Produkttype | Grundholder |

Tilbehør

| | |
|--|-------------|
| Klemmeskrue Type 14 | 279815 14 |
| PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15 | 674248 TX15 |
| Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm | 659957 500 |