

Garant**Eco-basisholder, Skafthøjde h: 25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273894 25
GTIN	4062406352073
Artikelklasse	21W

Beskrivelse**Bemærk:**

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT Master Eco-holdere nr. 319006 – 319136.

Teknisk beskrivelse

Skafthøjde h	25 mm
Samlet længde $L_{i alt}$	90 mm
Indvendig køling	ja
til klingehøjde h_5	32 mm
Spændejern	279840 2
Klemmeskrue	279815 14
Produkttype	Grundholder

Tilbehør

Klemmeskrue Type 14	279815 14
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15