

Garant**GARANT Master Mute udskifteligt skærehoved, Højre, System /
plattestørrelse: GL/10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	264830 GL/10
GTIN	4062406231439
Artikelklasse	29D

Beskrivelse**Passer til:**

Borestangsskafter nr. 264866, 264870 og 264874.

Bemærk:

Det er muligt at kombinere alle udskiftelige skærehoveder med alle borestangsskafter i det samme system (GL, QC, DM).

Indvendig køling: ja

System: GL

Skære- / skillested: 16 mm

ISO-kode vendeskærsplatte: SCLCR

passende vendeskærsplatter: CC.. 0602..

Angrebsvinkel: 95 grader

Mindste forborings- \varnothing D_{\min} : 20 mm

Midterforskydning L_3 : 11 mm

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	15,4 mm
-----------------	---------

Angrebsvinkel	95 grader
Serie	Master Mute
ISO-kode vendeskærsplatte	SCLCR
Midterforskydning L ₃	11 mm
Skære- / skillested	16 mm
passende vendeskærsplatter	CC.. 0602..
Vendeplatteskrue	269028 38
System	GL
Mindste forborings-Ø D _{min}	20 mm
Indsatstype	Højre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skærehoved

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 38	269028 38
-----------------------------	-----------