

Garant**GARANT Master Mute udskifteligt skærehoved, Højre, System /
plattestørrelse: GL/11****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	264830 GL/11
GTIN	4062406231446
Artikelklasse	29D

Beskrivelse**Passer til:**

Borestangsskafter nr. 264866, 264870 og 264874.

Bemærk:

Det er muligt at kombinere alle udskiftelige skærehoveder med alle borestangsskafter i det samme system (GL, QC, DM).

Indvendig køling: ja

System: GL

Skære- / skillested: 16 mm

ISO-kode vendeskærsplatte: SDUCR

passende vendeskærsplatter: DC.. 0702..

Angrebsvinkel: 93 grader

Mindste forborings- \varnothing D_{min} : 20 mm

Midterforskydning L_3 : 11 mm

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	16 mm
-----------------	-------

Mindste forborings- \varnothing D_{\min}	20 mm
Vendeplatteskrue	269028 38
System	GL
Midterforskydning L_3	11 mm
Skære- / skillested	16 mm
Serie	Master Mute
ISO-kode vendeskærsplatte	SDUCR
Angrebsvinkel	93 grader
passende vendeskærsplatter	DC.. 0702..
Indsatstype	Højre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skærehoved

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 38	269028 38
-----------------------------	-----------