

Garant**Kompaktspænder, Udhæng A: 47mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	370143 47
GTIN	4062406233136
Artikelklasse	31K

Beskrivelse**Fordel:**

- **Kompakt konstruktion, smuds- og spånafvisende.**
- **Højdeskala muliggør hurtig forindstilling af spændehøjden.**
- **Tryksko, der kan monteres sikkert. Trykskoadaptere fastgøres ved hjælp af en magnetindsats.**
- **Mulighed for enkel montering takket være spændearmen.**

Materiale:

Kabinet og trykarm i sejhærdet stål.

Leveringsomfang:

Kompaktspænder, t-notsten til bredden 14 mm og skrue M12.

Specialtilbehør:

Trykskosæt nr. 370148.

Teknisk beskrivelse

Spændehøjde S	0 - 90 mm
Udhæng A	47 mm
Længde L	95 mm

Bredde B	40 mm
Højde H	81 mm
Maks. moment	105 Nm
Maks. spændekraft	16 kN
Til gevind M	M12
Produkttype	Kompaktspænder

Tilbehør

Forlænger til kompaktspænder Højde H 80 mm	370146 80
Trykskosæt, 3 dele Type 3	370148 3