

 Atlas Copco

Trykluftboremaskine, Type: D2116RQ



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	079051 D2116RQ
GTIN	7322590044060
Artikelklasse	03R

Beskrivelse

Udførelse:

Alle tekniske oplysninger vedrører et flydetryk på **6,3 bar** og den oplyste indvendige slange-Ø. Effektiv boremaskineserie i pistolform med meget rolig gang og en boreeffekt på op til 13 mm i stål. Returluftudgangen gennem håndgrebet forhindrer, at borespåner hvirvles op. Inkl. selvspændende borepatron. Inklusive omstyingsventil til **højre- / venstreløb** (til anvendelse som skruemaskine eller snittap).

Leveringsomfang:

Inklusive **lynspændeborepatron**.

Reservedel:

Udvalgte vedligeholdelsessæt (service-kit): Udskiftningsreservedelssæt til forebyggende service og vedligeholdelse fås på forespørgsel til de fleste Atlas Copco trykluftværktøjer.

Teknisk beskrivelse

Maks. luftbehov	600 l/min
Anbefalet slangestørrelse (indv. Ø)	10 mm
Vægt	1 kg
Udgangseffekt	250 W
Arbejdsstøj	82 dB(A)
maks. omdrejningstal	0 - 2400 min ⁻¹

Hurtigspændepatron, spændeområde	1,5 - 10 mm
Producentbetegnelse	D2116RQ
Længde	211 mm
Maks. vibration iht. EN	< 2,5 m/s ²
Tryklufttilslutning	1/4 tommer
Tilslutningsgevind	BSP
Produkttype	Boremaskine