

**Gevindbakke 6g, M: M12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	140330 M12
GTIN	4062406233228
Artikelklasse	12K

**Beskrivelse****Udførelse:**

Lukket, forslidset form.  $\geq$  **M3 med skæreansnit på begge sider** af hensyn til let ansnit og sober transport af spånerne i skæreretningen. **Ansnit på 1 3/4 gevind.**

Skæreretning: højre

Toleranceklasse: DIN 13 6g

Stigning: 1,75 mm

Udvendig Ø: 38 mm

Højde: 14 mm

**Teknisk beskrivelse**

Gevindstørrelse	M12
Højde	14 mm
Stigning	1,75 mm
Udvendig Ø	38 mm
Toleranceklasse	DIN 13 6g

Gevindtype	M
Flankevinkel	60 grader
Skæremateriale	HSS
Norm	EN 22568
Skæreretning	højre
Produkttype	Gevindbakke

### Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Olie	egnet		
tør	betinget egnet		