

**Gevindbakke 6g, M: M22****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 140330 M22    |
| GTIN                | 4062406233273 |
| Artikelklasse       | 12K           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Lukket, forslidset form.  $\geq$  M3 med skæreansnit på begge sider af hensyn til let ansnit og sober transport af spånerne i skæreretningen. **Ansnit på 1 3/4 gevind.**

Skæreretning: højre

Toleranceklasse: DIN 13 6g

Stigning: 2,5 mm

Udvendig Ø: 55 mm

Højde: 22 mm

**Teknisk beskrivelse**

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Toleranceklasse | DIN 13 6g |
| Stigning        | 2,5 mm    |
| Gevindstørrelse | M22       |
| Højde           | 22 mm     |
| Udvendig Ø      | 55 mm     |

|                |             |
|----------------|-------------|
| Gevindtype     | M           |
| Flankevinkel   | 60 grader   |
| Skæremateriale | HSS         |
| Norm           | EN 22568    |
| Skæreretning   | højre       |
| Produkttype    | Gevindbakke |

### Brugerdata

|                              | Egnet til      | V <sub>c</sub> | ISO-kode |
|------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Aluminium (med korte spåner) | betinget egnet |                |          |
| Stål < 500 N/mm <sup>2</sup> | egnet          |                |          |
| Stål < 750 N/mm <sup>2</sup> | egnet          |                |          |
| Olie                         | egnet          |                |          |
| tør                          | betinget egnet |                |          |