

**Gevindbakke HSS, MF: 22X1,5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	141070 22X1,5
---------------------	---------------

GTIN	4062406233549
------	---------------

Artikelklasse	12K
---------------	-----

Beskrivelse**Udførelse:**

Lukket forslidste form; med skæreansnit i begge sider.

1 3/4 gevind skærfas.

Skæreretning: højre

Toleranceklasse: DIN 13 6g

Stigning: 1,5 mm

Udvendig Ø: 55 mm

Højde: 16 mm

Teknisk beskrivelse

Gevindstørrelse	M22x1,5
-----------------	---------

Toleranceklasse	DIN 13 6g
-----------------	-----------

Udvendig Ø	55 mm
------------	-------

Stigning	1,5 mm
----------	--------

Højde	16 mm
-------	-------

Gevindtype	MF
Flankevinkel	60 grader
Skæremateriale	HSS
Norm	EN 22568
Skæreretning	højre
Produkttype	Gevindbakke

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 750 N/mm ²	egnet		
Olie	egnet		
tør	betinget egnet		