

**Gevindbakke HSS, MF: 24X1,5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	141070 24X1,5
GTIN	4062406233556
Artikelklasse	12K

**Beskrivelse****Udførelse:**

Lukket forslidste form; **med skæreansnit i begge sider.**

**1 3/4 gevind skærfas.**

Skæreretning: højre

Toleranceklasse: DIN 13 6g

Stigning: 1,5 mm

Udvendig Ø: 55 mm

Højde: 16 mm

**Teknisk beskrivelse**

Stigning	1,5 mm
Toleranceklasse	DIN 13 6g
Højde	16 mm
Gevindstørrelse	M24×1,5
Udvendig Ø	55 mm

Gevindtype	MF
Flankevinkel	60 grader
Skæremateriale	HSS
Norm	EN 22568
Skæreretning	højre
Produkttype	Gevindbakke

### Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Olie	egnet		
tør	betinget egnet		