

**Gevindbakke HSS-E, MF: 16X1,5****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 141075 16X1,5 |
| GTIN                | 4062406233778 |
| Artikelklasse       | 12K           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Lukket forslidste form; **med skæreansnit i begge sider.**

**Ansnit i 2. gear.**

**Finslebet** og **nitret**, spånvinkel ca. 15°.

**Til hård og rustfrit stål.**

Skæretretning: højre

Toleranceklasse: DIN 13 6g

Stigning: 1,5 mm

Udvendig Ø: 45 mm

Højde: 14 mm

**Teknisk beskrivelse**

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Toleranceklasse | DIN 13 6g |
| Stigning        | 1,5 mm    |
| Udvendig Ø      | 45 mm     |
| Gevindstørrelse | M16×1,5   |

|                |             |
|----------------|-------------|
| Højde          | 14 mm       |
| Gevindtype     | MF          |
| Flankevinkel   | 60 grader   |
| Skæremateriale | HSS E       |
| Norm           | EN 22568    |
| Skæreretning   | højre       |
| Produkttype    | Gevindbakke |

### Brugerdata

|                               | Egnet til      | V <sub>c</sub> | ISO-kode |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>  | egnet          |                |          |
| Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>  | egnet          |                |          |
| Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>  | egnet          |                |          |
| Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup> | egnet          |                |          |
| Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup> | betinget egnet |                |          |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>  | egnet          |                |          |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>  | betinget egnet |                |          |
| Olie                          | egnet          |                |          |
| tør                           | betinget egnet |                |          |