

**Gevindbakke 6g, M: M30****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 140330 M30 |
| GTIN | 4062406233303 |
| Artikelklasse | 12K |

Beskrivelse**Udførelse:**

Lukket, forslidset form. \geq M3 med skæreansnit på begge sider af hensyn til let ansnit og sober transport af spånerne i skæreretningen. **Ansnit på 1 3/4 gevind.**

Skæreretning: højre

Toleranceklasse: DIN 13 6g

Stigning: 3,5 mm

Udvendig Ø: 65 mm

Højde: 25 mm

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------|-----------|
| Gevindstørrelse | M30 |
| Højde | 25 mm |
| Stigning | 3,5 mm |
| Udvendig Ø | 65 mm |
| Toleranceklasse | DIN 13 6g |

| | |
|----------------|-------------|
| Gevindtype | M |
| Flankevinkel | 60 grader |
| Skæremateriale | HSS |
| Norm | EN 22568 |
| Skæreretning | højre |
| Produkttype | Gevindbakke |

Brugerdata

| | Egnet til | V _c | ISO-kode |
|------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Aluminium (med korte spåner) | betinget egnet | | |
| Stål < 500 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 750 N/mm ² | egnet | | |
| Olie | egnet | | |
| tør | betinget egnet | | |