

**Gevindbakke HSS-E, MF: 20X1,5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	141075 20X1,5
---------------------	---------------

GTIN	4062406233792
------	---------------

Artikelklasse	12K
---------------	-----

Beskrivelse**Udførelse:**

Lukket forslidste form; **med skæreansnit i begge sider.**

Ansni i 2. gear.

Finslebet og **nitret**, spånvinkel ca. 15°.

Til hård og rustfrit stål.

Skæretning: højre

Toleranceklasse: DIN 13 6g

Stigning: 1,5 mm

Udvendig Ø: 45 mm

Højde: 14 mm

Teknisk beskrivelse

Højde	14 mm
-------	-------

Udvendig Ø	45 mm
------------	-------

Toleranceklasse	DIN 13 6g
-----------------	-----------

Gevindstørrelse	M20x1,5
-----------------	---------

Stigning	1,5 mm
Gevindtype	MF
Flankevinkel	60 grader
Skæremateriale	HSS E
Norm	EN 22568
Skæreretning	højre
Produkttype	Gevindbakke

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 750 N/mm ²	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1100 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	betinget egnet		
INOX < 900 N/mm ²	egnet		
INOX > 900 N/mm ²	betinget egnet		
Olie	egnet		
tør	betinget egnet		