

**Gevindbakke 6g, M: M20****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	140330 M20
GTIN	4062406233266
Artikelklasse	12K

**Beskrivelse****Udførelse:**

Lukket, forslidset form.  $\geq$  M3 med skæreansnit på begge sider af hensyn til let ansnit og sober transport af spånerne i skæreretningen. **Ansnit på 1 3/4 gevind.**

Skæreretning: højre

Toleranceklasse: DIN 13 6g

Stigning: 2,5 mm

Udvendig Ø: 45 mm

Højde: 18 mm

**Teknisk beskrivelse**

Gevindstørrelse	M20
Højde	18 mm
Toleranceklasse	DIN 13 6g
Stigning	2,5 mm
Udvendig Ø	45 mm

Gevindtype	M
Flankevinkel	60 grader
Skæremateriale	HSS
Norm	EN 22568
Skæreretning	højre
Produkttype	Gevindbakke

### Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Olie	egnet		
tør	betinget egnet		