

**Gevindbakke HSS-E, MF: 8X0,75****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	141075 8X0,75
GTIN	4062406233570
Artikelklasse	12K

Beskrivelse**Udførelse:**

Lukket forslidste form; **med skæreansnit i begge sider.**

Ansni i 2. gear.

Finslebet og **nitret**, spånvinkel ca. 15°.

Til hård og rustfrit stål.

Skæretning: højre

Toleranceklasse: DIN 13 6g

Stigning: 0,75 mm

Udvendig Ø: 25 mm

Højde: 9 mm

Teknisk beskrivelse

Stigning	0,75 mm
Gevindstørrelse	M8x0,75
Toleranceklasse	DIN 13 6g
Højde	9 mm

Udvendig Ø	25 mm
Gevindtype	MF
Flankevinkel	60 grader
Skæremateriale	HSS E
Norm	EN 22568
Skæreretning	højre
Produkttype	Gevindbakke

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 750 N/mm ²	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1100 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	betinget egnet		
INOX < 900 N/mm ²	egnet		
INOX > 900 N/mm ²	betinget egnet		
Olie	egnet		
tør	betinget egnet		