

**Gevindbakke, M: M24****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 140460 M24 |
| GTIN | 4062406233433 |
| Artikelklasse | 12K |

Beskrivelse**Udførelse:**

Lukket, forslidset form; \geq **M3 med skæreansnit på begge sider**. Letter ansnittet og transporterer spånerne direkte i skæreretningen. **Ansnit på 2 gevind. Finslebet og nitreret**; spånvinkel ca. 15°.

Skæreretning: højre

Toleranceklasse: DIN 13 6g

Stigning: 3 mm

Udvendig Ø: 55 mm

Højde: 22 mm

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------|-----------|
| Stigning | 3 mm |
| Gevindstørrelse | M24 |
| Toleranceklasse | DIN 13 6g |
| Højde | 22 mm |
| Udvendig Ø | 55 mm |

| | |
|----------------|-------------|
| Gevindtype | M |
| Flankevinkel | 60 grader |
| Skæremateriale | HSS E |
| Norm | EN 22568 |
| Skæreretning | højre |
| Produkttype | Gevindbakke |

Brugerdata

| | Egnet til | V _c | ISO-kode |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Stål < 500 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 750 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 900 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 1100 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 1400 N/mm ² | betinget egnet | | |
| INOX < 900 N/mm ² | egnet | | |
| INOX > 900 N/mm ² | betinget egnet | | |
| Olie | egnet | | |
| tør | betinget egnet | | |