

**Gevindbakke HSS-E, MF: 12X1,25****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	141075 12X1,25
GTIN	4062406233723
Artikelklasse	12K

Beskrivelse**Udførelse:**

Lukket forslidste form; **med skæreansnit i begge sider.**

Ansnit i 2. gear.

Finslebet og **nitret**, spånvinkel ca. 15°.

Til hård og rustfrit stål.

Skæretretning: højre

Toleranceklasse: DIN 13 6g

Udvendig Ø: 38 mm

Højde: 10 mm

Teknisk beskrivelse

Udvendig Ø	38 mm
Toleranceklasse	DIN 13 6g
Højde	10 mm
Gevindtype	MF

Flankevinkel	60 grader
Skæremateriale	HSS E
Norm	EN 22568
Skæreretning	højre
Produkttype	Gevindbakke

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 750 N/mm ²	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1100 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	betinget egnet		
INOX < 900 N/mm ²	egnet		
INOX > 900 N/mm ²	betinget egnet		
Olie	egnet		
tør	betinget egnet		