

**Gevindbakke HSS-E, MF: 14X1,5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	141075 14X1,5
GTIN	4062406233754
Artikelklasse	12K

**Beskrivelse****Udførelse:**

Lukket forslidste form; **med skæreansnit i begge sider.**

**Ansnit i 2. gear.**

**Finslebet** og **nitret**, spånvinkel ca. 15°.

**Til hård og rustfrit stål.**

Skæretretning: højre

Toleranceklasse: DIN 13 6g

Stigning: 1,5 mm

Udvendig Ø: 38 mm

Højde: 10 mm

**Teknisk beskrivelse**

Toleranceklasse	DIN 13 6g
Stigning	1,5 mm
Udvendig Ø	38 mm
Gevindstørrelse	M14×1,5

Højde	10 mm
Gevindtype	MF
Flankevinkel	60 grader
Skæremateriale	HSS E
Norm	EN 22568
Skæreretning	højre
Produkttype	Gevindbakke

### Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet		
Olie	egnet		
tør	betinget egnet		