

**Garant****LED-akku-lampe, Type: 2000****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	081444 2000
GTIN	4062406232887
Artikelklasse	01A

**Beskrivelse****Udførelse:**

LED-akku-lampe med robust aluminiumshus til daglig brug under barske betingelser.

- **Højtydende COB LED-moduler.**
- **Kan dæmpes i 5 trin fra 10 til 100 %.**
- **Praktisk overvågning af batteristanden vha. LED-visning direkte på lampen.**
- **Fod med integreret 10 mm boring, til montering på gængse stativer.**

**Funktion:**

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

**Leveringsomfang:**

Inklusive USB-ladekabel og netstik.

**Teknisk beskrivelse**

ATEX-zone	Ingen
Batteritype	Lithium-ion
Beskyttelsesklasse IP	IP 67

Batterispænding	7,3 V
Brændetid	2 - 20 h
Lyskilde	LED-modul
Samlet højde	163 mm
Samlet længde	163 mm
Totalbredde	63 mm
Energiforsyning	Akkudrevet
Antal medfølgende akkuer	1
Akku-kapacitet	4 Ah
Vægt	790 g
Lysnet	200 - 2000 lm
Produkttype	Lampe

## Tilbehør

Reserve dele, akku-lygte Type 3	081434 3
Reserve dele, akku-lygte Type 4	081434 4
Li-ion-akku Akku-kapacitet 4000 mAh	081431 4000
USB-lader Type CABLE	081455 CABLE
USB-lader Type CHARGER	081455 CHARGER
Reservelinse med tætning Type 1	081454 1