

**Garant****LED-akku-lampe, Type: 3000****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	081445 3000
GTIN	4062406232894
Artikelklasse	01A

**Beskrivelse****Udførelse:**

LED-akku-lampe med robust aluminiumshus til daglig brug under barske betingelser.

- **Højtydende COB LED-moduler.**
- **Kan dæmpes i 5 trin fra 10 til 100 %.**
- **Praktisk overvågning af batteristanden vha. LED-visning direkte på lampen.**
- **Fod med integreret 10 mm boring, til montering på gængse stativer.**

Kan anvendes fleksibelt. Mulighed for akku- og lysnetdrift.

**Funktion:**

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

**Leveringsomfang:**

Inklusive lader.

**Teknisk beskrivelse**

Batteritype	Lithium-ion
Energiforsyning	Akkudrevet
Vægt	1720 g

Akku-kapacitet	4,4 Ah
Samlet længde	234 mm
Brændetid	1 - 14 h
Samlet højde	233 mm
Lysnet	400 - 4000 lm
Antal medfølgende akkuer	1
Lyskilde	LED-modul
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Totalbredde	88 mm
Batterispænding	11,1 V
ATEX-zone	Ingen
Produkttype	Lampe

## Tilbehør

Reservedele, akku-lygte Type 7	081434 7
Reservedele, akku-lygte Type 5	081434 5
Lader Type CHARGER	081456 CHARGER
Li-ion-akku Akku-kapacitet 4400 mAh	081431 4400
Reservelinse med tætning Type 2	081454 2
Reservedele, akku-lygte Type 6	081434 6