

**Garant****LED-akku-arbejdslampe, Type: 200****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	081441 200
GTIN	4062406232900
Artikelklasse	01A

**Beskrivelse****Udførelse:**

LED-akku-arbejdslampe i slank, robust konstruktion med alsidige anvendelsesmuligheder. Praktisk overvågning af batteristanden vha. LED-visning direkte på lampen.

- **Hovedlys kan dæmpes trinløst fra 10 - 100 %.**
- **Integreret spotlysfunktion.**
- **Fleksibel anvendelse takket være 180° drejelig magnetfod samt sammenklappelig og drejelig ophængskrog.**

**Funktion:**

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

**Leveringsomfang:**

Inklusive USB-C-ladekabel og netstik.

**Bemærk:**

Til montering på Easyfix-hulvægge skal der også bestilles grundplade 955820 str. 2.

**Teknisk beskrivelse**

Samlet længde	200 mm
---------------	--------

Antal medfølgende akkuer	1
Vægt	157 g
Lysnet	20 - 200 lm
Energiforsyning	Akkudrevet
Beskyttelsesklasse IP	IP 65
Batterispænding	3,7 V
ATEX-zone	Ingen
Totalbredde	39 mm
Akku-kapacitet	1,2 Ah
Brændetid	2 - 20 h
Lyskilde	LED-modul
Batteritype	Lithium-ion
Produkttype	Arbejdslygte

## Tilbehør

USB-lader Type CABLE	081432 CABLE
Reservedele, akku-lygte Type 1	081434 1
Li-ion-akku Akku-kapacitet 1200 mAh	081431 1200
USB-lader Type CHARGER	081432 CHARGER