

**Garant****LED-akku-arbejdslampe, Type: 500****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	081442 500
GTIN	4062406236113
Artikelklasse	01A

**Beskrivelse****Udførelse:**

LED-akku-arbejdslampe i slank, robust konstruktion med alsidige anvendelsesmuligheder. Praktisk overvågning af batteristanden vha. LED-visning direkte på lampen.

- **Hovedlys kan dæmpes trinløst fra 10 - 100 %.**
- **Integreret spotlysfunktion.**
- **Fleksibel anvendelse takket være 180° drejelig magnetfod samt sammenklappelig og drejelig ophængskrog.**

Ladestation kompatibel med GARANT easyFix-systemet. Ukompliceret opladning og altid klar til brug.

**Funktion:**

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

**Leveringsomfang:**

Inklusive USB-C-ladekabel og netstik.

**Bemærk:**

Til montering på Easyfix-hulvægge skal der også bestilles grundplade 955820 str. 2.

**Teknisk beskrivelse**

Beskyttelsesklasse IP	IP 65
Lyskilde	LED-modul
Antal medfølgende akkuer	1
Batteritype	Lithium-ion
Totalbredde	47 mm
Batterispænding	3,7 V
Lysnet	50 - 500 lm
Brændetid	2 - 20 h
Akku-kapacitet	3 Ah
Vægt	257 g
Energiforsyning	Akkudrevet
Samlet længde	230 mm
ATEX-zone	Ingen
Produkttype	Arbejdslygte

## Tilbehør

USB-lader Type CABLE	081432 CABLE
Li-ion-akku Akku-kapacitet 3000 mAh	081431 3000
USB-lader Type CHARGER	081432 CHARGER
Reservedele, akku-lygte Type 2	081434 2
Ladestation Easy Fix Type 500	081453 500