



Kobberrørbukker, Til udvendig rør-Ø: 10mm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 821310 10 |
| GTIN | 4062406237547 |
| Artikelklasse | 82A |

Beskrivelse

Udførelse:

Bukkevinkel op til 180° med den mindst mulige radius uden deformation af røret. Bukkesegment med gradinddeling.

Let konstruktion gør arbejdet mindre trættende. Skridsikkert håndtag.

Anvendelse:

Til bukning af bløde kobberrør. Da rørbukkeren også kan sættes på midt på røret, kan der uden overgange eller mellemrum skabes modgående bøjninger i alle retninger.

Teknisk beskrivelse

| | |
|---------------------------|--------------|
| Til udvendig rør-Ø | 10 mm |
| Bukkeradius (midt på rør) | 30 mm |
| maks. bukkevinkel | 180 grader |
| Produkttype | Bukkeapparat |