



Mikrometerskrue, Måleområde: 0-25mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	420430 0-25
GTIN	4062406237509
Artikelklasse	42B

Beskrivelse

Udførelse:

Finslebne måleflader forsynet med hårdmetal.

Hærdet, slebet målespindel. Fiksering med spændearm.

Med skralde og isoleringshåndbeskyttelse. Blændfrit forkromet måletromle.

Med tydeligt indgraverede og sorte delstreger og tal.

Med kombineret skralde til enhåndsbetjening og betjening i holder.

Leveringsomfang:

Fra str. 25–50 inklusive 1 indstillingsmål.

Teknisk beskrivelse

Måleområde	0 - 25 mm
Kalibrering	B1
Aflæsning	0,01 mm
Måletromle-Ø	20,5 mm
Spindel-Ø	6,5 mm
Måletromleinddeling	1/50 mm
Norm	DIN 863
Friktionsskralde	ja
Måleværktøj	analog

Emballage	Stabil boks
Produkttype	Mikrometerskrue

Services

DAkS-kalibrering Mikrometerskrue uden indstillingsmål Maks. måleområde 100 mm	022010 100
Kalibrering Mikrometerskrue uden indstillingsmål Maks. måleområde 25 mm	022000 25