



Mikrometerskrue, Måleområde: 25-50mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	420430 25-50
GTIN	4062406237714
Artikelklasse	42B

Beskrivelse

Udførelse:

Finslebne måleflader forsynet med hårdmetal.

Hærdet, slebet målespindel. Fiksering med spændearm.

Med skralde og isoleringshåndbeskyttelse. Blændfrit forkromet måletromle.

Med tydeligt indgraverede og sorte delstreger og tal.

Med kombineret skralde til enhåndsbetjening og betjening i holder.

Leveringsomfang:

Fra str. 25–50 inklusive 1 indstillingsmål.

Teknisk beskrivelse

Aflæsning	0,01 mm
Måletromleinddeling	1/50 mm
Kalibrering	B2
Måleområde	25 - 50 mm
Måletromle-Ø	20,5 mm
Spindel-Ø	6,5 mm
Norm	DIN 863
Friktionsskralde	ja
Måleværktøj	analog

Emballage	Stabil boks
Produkttype	Mikrometerskrue

Services

DAkS-kalibrering Mikrometerskrue inklusive indstillingsmål Maks. måleområde 100 mm	022050 100
Kalibrering Mikrometerskrue inklusive indstillingsmål Maks. måleområde 100 mm	022040 100

Tilbehør

Indstillingsmål Hel længde 25 mm	421100 25
----------------------------------	-----------