



Mikrometerskrue, Måleområde: 50-75mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	420430 50-75
GTIN	4062406237721
Artikelklasse	42B

Beskrivelse

Udførelse:

Finslebne måleflader forsynet med hårdmetal.

Hærdet, slebet målespindel. Fiksering med spændearm.

Med skralde og isoleringshåndbeskyttelse. Blændfrit forkromet måletromle.

Med tydeligt indgraverede og sorte delstreger og tal.

Med kombineret skralde til enhåndsbetjening og betjening i holder.

Leveringsomfang:

Fra str. 25–50 inklusive 1 indstillingsmål.

Teknisk beskrivelse

Måletromleinddeling	1/50 mm
Kalibrering	B2
Måletromle-Ø	20,5 mm
Aflæsning	0,01 mm
Spindel-Ø	6,5 mm
Måleområde	50 - 75 mm
Norm	DIN 863
Friktionsskralde	ja

Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Mikrometerskrue

Services

Kalibrering Mikrometerskrue inklusive indstillingsmål Maks. måleområde 100 mm	022040 100
DAkS-kalibrering Mikrometerskrue inklusive indstillingsmål Maks. måleområde 100 mm	022050 100

Tilbehør

Indstillingsmål Hel længde 50 mm	421100 50
----------------------------------	-----------