



## Mikrometerskrue, Måleområde: 75-100mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	420430 75-100
GTIN	4062406237738
Artikelklasse	42B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

#### Finslebne måleflader forsynet med hårdmetal.

Hærdet, slebet målespindel. Fiksering med spændearm.

Med skralde og isoleringshåndbeskyttelse. Blændfrit forkromet måletromle.

Med tydeligt indgraverede og sorte delstreger og tal.

#### Med kombineret skralde til enhåndsbetjening og betjening i holder.

#### Leveringsomfang:

Fra str. 25–50 inklusive 1 indstillingsmål.

### Teknisk beskrivelse

Måleområde	75 - 100 mm
Kalibrering	B2
Måletromleinddeling	1/50 mm
Aflæsning	0,01 mm
Måletromle-Ø	20,5 mm
Spindel-Ø	6,5 mm
Norm	DIN 863
Friktionsskralde	ja

Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Mikrometerskrue

## Services

DAkS-kalibrering Mikrometerskrue inklusive indstillingsmål Maks. måleområde 100 mm	022050 100
Kalibrering Mikrometerskrue inklusive indstillingsmål Maks. måleområde 100 mm	022040 100

## Tilbehør

Indstillingsmål Hel længde 75 mm	421100 75
----------------------------------	-----------