

Garant**Polygriptang, Hel længde: 180mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	813501 180
GTIN	4062406238995
Artikelklasse	81A

Beskrivelse**Udførelse:**

Parallelt styrede, **glatte** gribebakker; forkromet udførelse.

Indgrebs-finindstilling med trykknop og spændegreb giver højt presstryk på bakkerne. Slaget mellem gribefladerne muliggør **efterfølgende fastgørelse efter skraldeprincippet**.

Brugervenligt arbejde takket være ergonomiske udformede ben med skridsikkert plastovertræk, hvilket nedsætter faren for at miste grebet. Forkromet polygriptang. **Laserforarbejdet skala** (**metrisk** på forsiden og **tommemaal** på bagsiden) muliggør indstilling af nøglestørrelsen på forhånd.

Anvendelse:

Skånsomt fæste på skruer, møtrikker, forkromede armaturer etc.

Teknisk beskrivelse

Spændvidde	0 - 40 mm
Hel længde	180 mm
Kæbelængde	23 mm
Produkttype	Polygriptang