

Garant

**Skive-/skærefræser med gevind HSS bredde ap= 1,5 mm, Ø D / antal skær Z:
63/4mm**

**Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 218415 63/4 |
| GTIN | 4062406238582 |
| Artikelklasse | 21P |

Beskrivelse**Udførelse:**

High performance-skærefræsersystem med variabelt udvalg af krave og **omkostningseffektiv stålklinge** eller krave og **ultrapræcis, temperaturbestandig HSS-klinge**.
Specielt til anvendelse i dybe kaviteter.

Anvendelse:

Til slidsning og skærefræsning. Til høj gentagelsesnøjagtighed ved serieproduktion anbefales brug af HSS-klinge.

Advarsel:

Monteringsnøglen nr. 279940 skal bestilles separat.

Bemærk:

Der kan fås skive- / skærefræsere op til Ø D = 200 mm.
HSS-reserveklinger kan efterbestilles som tilbehør.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------------|-------|
| Skær-Ø D _c | 63 mm |
| Antal skær Z | 4 |
| Ø D ₂ | 29 mm |

| | |
|--|-------------|
| Ø D ₁ h ₆ | 17 mm |
| passende vendeskærsplatter | XC.. 1113 |
| Holdegevind M | M16 |
| Maks. indskæringsdybde a _{e maks} | 15,75 mm |
| Samlet længde L _{i alt} for a _p 2,2 mm | 40 mm |
| Samlet længde L _{i alt} for a _p 1,5 mm | 33,4 mm |
| Bredde, a _p | 1,5 mm |
| Skaftudførelse | med gevind |
| Skæremateriale | Stål |
| Indvendig køling | nej |
| Produkttype | Skivefræser |