

Garant**Skive-/skærefræser med gevind HSS bredde $a_p = 2,2$ mm, $\varnothing D$: 63/4mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 218417 63/4 |
| GTIN | 4062406239428 |
| Artikelklasse | 21P |

Beskrivelse**Udførelse:**

High performance-skærefræsersystem med variabelt udvalg af krave og **omkostningseffektiv stålklunge** eller krave og **ultrapræcis, temperaturbestandig HSS-klunge**.

Specielt til anvendelse i dybe kaviteter.

Anvendelse:

Til slidsning og skærefræsning. Til høj gentagelsesnøjagtighed ved serieproduktion anbefales brug af HSS-klunge.

Advarsel:

Monteringsnøglen nr. 279940 skal bestilles separat.

Bemærk:

Der kan fås skive- / skærefræsere op til $\varnothing D = 200$ mm.
HSS-reserveklunger kan efterbestilles som tilbehør.

Teknisk beskrivelse

| | |
|---|----------|
| Maks. indskæringsdybde $a_{e\text{ maks}}$ | 15,75 mm |
| Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$ for a_p 2,2 mm | 40 mm |
| $\varnothing D_1$ h6 | 17 mm |

| | |
|--|-------------|
| Antal skær Z | 4 |
| Ø D ₂ | 29 mm |
| passende vendeskærsplatter | XC.. 1119 |
| Holdegevind M | M16 |
| Samlet længde L _{i alt} for a _p 1,5 mm | 33,4 mm |
| Skær-Ø D _c | 63 mm |
| Bredde, a _p | 1,5 mm |
| Skaftudførelse | med gevind |
| Skæremateriale | HSS |
| Indvendig køling | nej |
| Produkttype | Skivefræser |