

**Garant****Skive-/skærefræser med gevind Stål bredde  $a_p = 2,2$  mm,  $\varnothing D$ : 63/4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	218418 63/4
GTIN	4062406239442
Artikelklasse	21P

**Beskrivelse****Udførelse:**

High performance-skærefræsersystem med variabelt udvalg af krave og **omkostningseffektiv stålklunge** eller krave og **ultrapræcis, temperaturbestandig HSS-klunge**.

Specielt til anvendelse i dybe kaviteter.

**Anvendelse:**

Til slidsning og skærefræsning. Til høj gentagelsesnøjagtighed ved serieproduktion anbefales brug af HSS-klunge.

**Advarsel:**

Monteringsnøglen nr. 279940 skal bestilles separat.

**Bemærk:**

Der kan fås skive- / skærefræsere op til  $\varnothing D = 200$  mm.

HSS-reserveklunger kan efterbestilles som tilbehør.

**Teknisk beskrivelse**

Antal skær Z	4
Holdegevind M	M16
Samlet længde $L_{i,alt}$ for $a_p$ 2,2 mm	40 mm

Samlet længde $L_{i,alt}$ for $a_p$ 1,5 mm	33,4 mm
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
passende vendeskærsplatter	XC.. 1119
Skær- $\varnothing D_c$	63 mm
$\varnothing D_2$	29 mm
Maks. indskæringsdybde $a_{e,max}$	15,75 mm
Bredde, $a_p$	2,2 mm
Skaftudførelse	med gevind
Skæremateriale	Stål
Indvendig køling	nej
Produkttype	Skivefræser