

**Garant****Skive-/skærefræser med gevind Stål bredde ap= 2,2 mm, Ø D: 50/4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	218418 50/4
GTIN	4062406239435
Artikelklasse	21P

**Beskrivelse****Udførelse:**

High performance-skærefræsersystem med variabelt udvalg af krave og **omkostningseffektiv stålklinge** eller krave og **ultrapræcis, temperaturbestandig HSS-klinge**.

Specielt til anvendelse i dybe kaviteter.

**Anvendelse:**

Til slidsning og skærefræsning. Til høj gentagelsesnøjagtighed ved serieproduktion anbefales brug af HSS-klinge.

**Advarsel:**

Monteringsnøglen nr. 279940 skal bestilles separat.

**Bemærk:**

Der kan fås skive- / skærefræsere op til Ø D = 200 mm.

HSS-reserveklinger kan efterbestilles som tilbehør.

**Teknisk beskrivelse**

Ø D <sub>1</sub> h <sub>6</sub>	12,5 mm
passende vendeskærsplatter	XC.. 1119
Skær-Ø D <sub>c</sub>	50 mm

Holdegevind M	M12
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$ for $a_p$ 1,5 mm	31,4 mm
$\varnothing D_2$	25 mm
Antal skær Z	4
Maks. indskæringsdybde $a_{e\text{ maks}}$	12,75 mm
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$ for $a_p$ 2,2 mm	32 mm
Bredde, $a_p$	2,2 mm
Skaftudførelse	med gevind
Skæremateriale	Stål
Indvendig køling	nej
Produkttype	Skivefræser