

Garant**VC.T 160404, Type: HB730-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	261458 HB730-1
GTIN	4062406239480
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

VC.T 160404 HB730-1 Type: HB730-1
Spånbryder: XUM
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,4 - 4 mm
Tilspænding f : 0,15 - 0,25 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 25 - 175 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	25 - 175 m/min
Type	HB730-1
Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	2
Tilspænding f	0,15 - 0,25 mm/o
Belægning	Nano-PVD
Skæredybde a_p	0,4 - 4 mm

Skærebetingelse	let afbrudt.###HOVFS0067
Hjørneradius	0,4 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	VCMT 160404
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Primær anvendelse	UNI
Spånryder	XUM
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning