

Garant**DC.T 070202, Type: HB730-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260449 HB730-1
GTIN	4062406239473
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCGT 070202
Antal skift/skær	2
Skæredybde a_p	0,4 - 3,3 mm
Tilspænding f	0,15 - 0,35 mm/o
Type	HB730-1
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	35 - 230 m/min
Belægning	Nano-PVD
Spånbrøder	XUM
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning

Hjørneradius	0,2 mm
Primær anvendelse	UNI
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning