


Garant**CNMG 120404, Type: HB730-1**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	250156 HB730-1
GTIN	4062406239459
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

Teknisk beskrivelse

Type	HB730-1
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Primær anvendelse	UNI
Skæredybde a_p	0,5 - 6 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120404
Belægning	Nano-PVD
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	35 - 230 m/min
Antal skift/skær	4
Hjørneradius	0,8 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.

Spånbryder	XUM
Tilspænding f	0,2 - 0,6 mm/o
Skæremateriale	HM
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning