

Garant**eco-værktøjsholder, form B8 radial venstre, lang, Skaft-Ø d1: 30mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	319093 30
GTIN	4062406240745
Artikelklasse	31V

Beskrivelse

Udførelse:

- Indsatshærdet HRC 58 ±2.
- Alle funktionsflader slebne.
- Med kuglesprøjtedyser.

Anvendelse:

Primært til udvendig bearbejdning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Form: B

h₁: 20 mm

h₂: 29 mm

b₁: 100 mm

b₂: 65 mm

h₅: 38 mm

h₆: 35 mm

Teknisk beskrivelse

b ₂	65 mm
----------------	-------

Skaft-Ø d_1	30 mm
l_1	22 mm
Farvekode VDI-skaft	VDI 30
h_6	35 mm
h_1	20 mm
b_1	100 mm
l_2	40 mm
h_5	38 mm
h_2	29 mm
Form	B
Produkttype	VDI-værktøjsholder